Specifiche di prodotto

Materiale	32096.267
Descrizione del materiale	Soluzione tampone pH 7,00 ± 0,02 (20°C)
Grado	AVS TITRINORM (Reagent traceable to SRM from NIST)

Caratteristiche	Specifiche
pH (20°C) (valore reale ± 0,02)	6,98 --> 7,02
Incertezza di misura	± 0.02 (k=2; 95 %)
EN/ISO 17025:2005	Accredited laboratory
NIST tracciabile	Confirmed
Condizioni di stoccaggio (2°C a 25°C)	cf. Codex 37

Specifiche di prodotto

Firma

Certifichiamo che il lotto è conforme a le specifiche descritte sopra.

Questo documento è stato prodotto elettronicamente ed è valido senza firma

Wendy Mathues, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bvba; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

ISO/IEC 17025
CALIBRATION ACCREDITATION
BELAC
NBN EN ISO/IEC 17025:2005
Nº: 542-CAL
VWR International BVBA
Quality Control Laboratory
Geldenaaksebaan 464
BE-3001 Leuven, Belgium
Coverage available on: www.belac.be